

# BNDXN

## 分度柱塞(带锁紧按钮型)

RoHS SUS



★One Point  
按下释放按钮, 销子会收回本体




**BNDXN-W**  
(钢铁制、双螺母)




**BNDXN-AW-SUS**  
(不锈钢制、双螺母)

类型	本体	旋钮	弹簧	销子	释放按钮
<b>BNDXN</b>	SUM22L	聚酰胺 哑光黑色	SUS301	SUM22L HV550~600	聚酰胺 哑光红色
<b>BNDXN-W</b>	四氧化三铁膜				
<b>BNDXN-A-SUS</b>	SUS303			SUS303	
<b>BNDXN-AW-SUS</b>					



**BNDXN** **BNDXN-A-SUS**  
(单螺母)



**BNDXN-W** **BNDXN-AW-SUS**  
(双螺母)

规格	d ( $-0.02$ $-0.04$ )	S	M	L <sub>1</sub>	A	D	L	L <sub>2</sub>	W <sub>1</sub>	T <sub>1</sub>	W	T	B	
<b>BNDXN</b>	10	5	5	M10×1	17	1.3	25	50.5	3.5	13	7	17	5	3
<b>BNDXN-W</b>	12	6	6	M12×1.5	20	1.8		55.5	4.5	14	8	19	6	
<b>BNDXN-A-SUS</b>	16	8	8	M16×1.5	26	2.3	33	76	6.5	19	10	24	8	
<b>BNDXN-AW-SUS</b>	20	10	10	M20×1.5	28	2.8		82	8.5	22	12	30	10	

**BNDXN** | **BNDXN-A-SUS** (单螺母)


钢铁制	不锈钢制	质量 (g)
型 号	型 号	
<b>BNDXN10</b>	<b>BNDXN10A-SUS</b>	34
<b>BNDXN12</b>	<b>BNDXN12A-SUS</b>	43
<b>BNDXN16</b>	<b>BNDXN16A-SUS</b>	108
<b>BNDXN20</b>	<b>BNDXN20A-SUS</b>	152

**BNDXN-W** | **BNDXN-AW-SUS** (双螺母)

钢铁制	不锈钢制	质量 (g)
型 号	型 号	
<b>BNDXN10W</b>	<b>BNDXN10AW-SUS</b>	49
<b>BNDXN12W</b>	<b>BNDXN12AW-SUS</b>	61
<b>BNDXN16W</b>	<b>BNDXN16AW-SUS</b>	130
<b>BNDXN20W</b>	<b>BNDXN20AW-SUS</b>	177

**特 点**

手动操作型分度柱塞，按下锁紧按钮后销子会弹出，按下释放按钮后销子会收回本体使得解除定位变得简单。



**使用示例及使用方法**

根据安装板的厚度，可使用**KSR**垫圈。

**注意事项**

将分度柱塞完全拧入底板使用时，请对底板一侧的螺孔进行倒角加工。

规 格	推荐倒角加工	
<b>BNDXN</b>	<b>10</b>	60° 倒角 深2.5
<b>BNDXN-W</b>	<b>12</b>	60° 倒角 深3.5
<b>BNDXN-A-SUS</b>	<b>16</b>	
<b>BNDXN-AW-SUS</b>	<b>20</b>	

**技术数据**

使用温度 max.90℃ min.-40℃

■销子机械强度表

规 格		容许剪切力(N)
<b>BNDXN</b>	<b>10</b>	589
<b>BNDXN-W</b>	<b>12</b>	848
<b>BNDXN-A-SUS</b>	<b>16</b>	1507
<b>BNDXN-AW-SUS</b>	<b>20</b>	2355

**另售品** **NDX/SDX专用螺母**

钢铁制	不锈钢制	螺丝尺寸
型 号	型 号	
<b>NDX10-NUT</b>	<b>NDX10-NUT-SUS</b>	M10×1
<b>NDX12-NUT</b>	<b>NDX12-NUT-SUS</b>	M12×1.5
<b>NDX16-NUT</b>	<b>NDX16-NUT-SUS</b>	M16×1.5
<b>NDX20-NUT</b>	<b>NDX20-NUT-SUS</b>	M20×1.5